

Disjoncteur Phase + Neutre - 10A - bornes à vis - 1 module

REF. 0 928 22

DNX³

LEGRAND



19,90 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

DNX³, disjoncteur Phase+Neutre permet de protéger les appareils de commandes contre les surtensions, à monter dans le tableau électrique, idéal pour les installations résidentielles

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Pouvoir de coupure 3000A - Courbe C
- Visualisation immédiate du défaut par la position de la manette
- Pas de fusible à changer, il suffit de réarmer
- Arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
- Accepte le passage du peigne d'alimentation

Information sur la gamme

Les disjoncteurs DNX³ à coupure pleinement apparente sont destinés à la protection et le sectionnement des circuits électriques en Phase + Neutre. Ils permettent de répondre aux contraintes d'installation en résidentiel, avec un pouvoir de coupure de 3000A. Il existe 3 types de connexions : auto/auto : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto, auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis ou vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis. Un porte-étiquette en face avant du produit permet le repérage des circuits. Ils acceptent le passage du peigne d'alimentation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque LEGRAND

Profondeur d'encastrement 60.9 mm

Caractéristique de déclenchement (type/courbe) C

Nombre de pôles (total) 2

Nombre de pôles protégés 1

Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A

Tension assignée (Ue) 230 V

Tension d'isolement assignée (Ui) 250 V

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV

Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) 3 kA

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Type de tension	AC
Fréquence	50-60 Hz
Classe de limitation d'énergie (I ² t)	3
Montage encastré	Oui
Pôle neutre sectionné simultanément	Oui
Degré de pollution	2
Produits auxiliaires associables	Oui
Largeur en nombre de modules	1
Classe de protection (IP)	IP20
Température ambiante en fonctionnement	-25-70 °C
Section de raccordement câble souple	0.75-10 mm ²
Section de raccordement câble rigide	0.75-16 mm ²
Antidéflagration	Non
Largeur	17.8 mm
Hauteur	94.8 mm
Profondeur	74 mm
Résistance aux chocs (IK)	IK02
Température de stockage	-40-70 °C
Tension nominale (Un)	180-250 V
Sens de l'alimentation électrique	Par le haut ou le bas
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Couleur	Gris
Numéro RAL	7035
Sans halogène	Oui
Type de connexion	Borne à vis
Type de connexion	Peigne et câble
Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui
Mode de pose	Rail DIN

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage



Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.