



Baladeuse domestique 230V 100W à panier métal IP20 avec fiche 2P , pince orientable et cordon longueur 5m

REF. 0 912 71

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Baladeuse, pour éclairer les recoins peu accessibles

- Baladeuse domestique - IP21
- 230V - 100W - Avec pince orientable - A panier métal ouvert - Avec fiche 2P - 2,5A - cordon longueur 5m - culot E27 - Classe II
- Câble H 05 VVH2-F (2 x 0,75mm²)
- Corps en polypropylène gris RAL7016
- Livrée dans emballage brochable avec Gencod - Avec revêtement de protection

Recommandations / restrictions d'usages

Fonctionne également avec lampes fluocompactes et halogènes 230V équipées d'un culot E27

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source lumineuse	Lampe à incandescence	Classe de protection (IP)	IP20
Avec source lumineuse	Non	Adapté à la puissance de la lampe	100-100 W
Tension nominale	220-230 V	Largeur	434 mm
Avec commutateur	Oui	Hauteur/profondeur	338 mm
Avec cordon de raccordement et prise	Oui	Longueur	300 mm
Avec prise CEE	Non	EAN/Gencode	3245060912710