



Coffret métal avec porte vitrée Atlantic métal IP66 IK10 - 1000x800x300mm - RAL7035

REF. 0 354 97

1 198,00€ Tarif professionnel de référence HT



INFORMATION PRODUIT

Peinture, perçage, montage, gestion thermique ou taille particulière... voir rubrique Logiciel et Configurateur

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	340 dm ³
Poids	56800 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Coffrets RAL 7035 avec porte vitrée

- Verre trempé teinté
- Hauteur extérieure : 1000 mm
- Largeur extérieure : 800 mm
- Profondeur extérieure : 300 mm
- Hauteur du regard : 850 mm
- Largeur du regard : 628 mm
- Poids : 36 kg

Caractéristiques Générales

Coffrets métal Atlantic

- IP 66 suivant norme EN/IEC 60529 (IP 55 pour coffret 2 portes). LCIE N° 17079010A
- IK 10 suivant norme EN/IEC 62262 (EN 50102)
- Nema 4x et Nema 12, 1 porte, 2 portes - Agréés cULus, Bureau Véritas, TÜV
- Atténuation CEM 20 dB (pour une atténuation de 40 à 50 dB à 1 GHz, selon dimensions, nous consulter)
- Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques
- Revêtement polyester texturé (80 µm). Charnières et axes avec traitement anti-corrosion haute performance
- Porte réversible. Verrou double barre
- Plaque d'ajour basse. Autocentrage des équipements
- Réglage en profondeur optionnel à partir de haut. 600 x larg. 600 mm
- Acceptent tous les accessoires Atlantic

PIÈCES DÉTACHÉES

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980096	KIT FERMETURE POIGNEE 2433 A ET TRINGLERIE (X2) COFFRET ATLANTIC H1000	216,00	1
980096	KIT FERMETURE POIGNEE 2433 A ET TRINGLERIE (X2) COFFRET ATLANTIC H1000	216,00	1
981006	KIT FERMETURE VERROU DOUBLE BARRE ET TRINGLERIE (X2) COFFRET ATLANTIC H1000	66,44	1
980095	PLAQUE D'AJOUR COFFRET ATLANTIC LARG 493 MM	63,03	1
980137	PORTE VITREE POUR COFFRET ATLANTIC 1000x800	899,00	1

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.