



## Disjoncteur électronique S1 DPX<sup>3</sup>1600 pouvoir de coupure 50kA 400V~ - 4P - 1600A

REF. 4 225 61

7 617,00€ Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Marque    | Legrand                |
| Emballage | 1 unité                |
| Volume    | 44.363 dm <sup>3</sup> |
| Poids     | 21425 g                |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Disjoncteurs électroniques S1

- Réglage I<sub>r</sub>, I<sub>sd</sub>
- Protection instantanée
- Voyants de fonctionnement
- Non compatibles avec l'interface de communication MODBUS réf. 4 210 75

#### Pouvoir de coupure I<sub>cu</sub> 50 kA (400 V~)

- 4P
- I<sub>n</sub> : 1600 A

#### Caractéristiques Générales

#### DPX<sup>3</sup> 1600 - disjoncteurs de puissance électroniques et magnétothermiques de 630 à 1600 A

- Disjoncteurs de puissance, boîtiers moulés, qui assurent la coupure, la commande, le sectionnement et la protection des lignes électriques basse tension
- Se montent sur platine dans les coffrets et armoires XL<sup>3</sup>
- S'équipent avec les auxiliaires
- S'associent aux relais différentiels
- Livrés avec vis de fixation, plages de raccordement pour barres, et cloisons de séparation
- Réglages plombables
- Conformes à la norme NF IEC 60947-2