



Coup de poing Ø32 pousser-tourner coupure d'urgence IP69 Osmoz composable - noir

REF. 0 238 81

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

- Coup de poing à accrochage Osmoz composable
- Pousser-tourner coupure d'urgence IP69
- Noir - Ø32
- Equipé d'une bague de serrage
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur du bouton	noir	Fonction de commutation encliquetable	Oui
Type de lentille	rond	A rappel	Non
Diamètre du bouchon	32 mm	Avec bague frontale	Non
Diamètre de trou	22.5 mm	Adapté à un arrêt d'urgence	Non
Classe de protection (IP)	IP66	Type de déverrouillage	déverrouillage par rotation
Degré de protection (NEMA)	4X	Température d'utilisation /d'installation	-25 - 70 °C
Type de bouton	haut	Température de stockage	-40 - 70 °C
Adapté à l'éclairage	Non	Sans halogène	Oui