



Coup de poing Ø32 pousser-tourner coupure d'urgence IP69 Osmoz composable - noir

REF. 0 238 81

LEGRAND

35,47 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

- Coup de poing à accrochage Osmoz composable
- Pousser-tourner coupure d'urgence IP69
- Noir - Ø32
- Equipé d'une bague de serrage
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|----------------------------|---------|---|-----------------------------|
| Couleur du bouton | noir | Fonction de commutation encliquetable | Oui |
| Type de lentille | rond | A rappel | Non |
| Diamètre du bouchon | 32 mm | Avec bague frontale | Non |
| Diamètre de trou | 22.5 mm | Adapté à un arrêt d'urgence | Non |
| Classe de protection (IP) | IP66 | Type de déverrouillage | déverrouillage par rotation |
| Degré de protection (NEMA) | 4X | Température d'utilisation /d'installation | -25 - 70 °C |
| Type de bouton | haut | Température de stockage | -40 - 70 °C |
| Adapté à l'éclairage | Non | Sans halogène | Oui |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.