

Conduit annelé flexible rta polyamide LGP Ø intérieur 19,5mm

REF. 0 637 05

LEGRAND



10,55 €

Tarif professionnel de référence HT / mètre hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Conduit pour système de conduits flexibles RTA polyamide : assure la protection des fils et des câbles dans les environnements nécessitant de la flexibilité

- Conduit flexible RTA polyamide LGP standard annelé
- Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 19,5mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre nominal	25 mm	Couleur	noir
Diamètre externe	25 mm	Matériau de gaine	sans gaine
Diamètre intérieur	20 mm	Accélérateur de flammes	Non
Matériau	polyamide 6	Tenue à la flexion	flexible
Résistance à la compression	320 N	A fente longitudinale	Non
Température d'utilisation	-25 - 105 °C	Fermant à clé (en deux parties)	Non
Classe de protection (IP)	IP68	Sans halogène	Non
Protection contre l'incendie selon UL 94	V2	Homologation selon DIN EN 61386-23	Oui
Résistant aux UV	Oui	Homologation selon UR	Non
Résistant à l'huile	Oui	Homologation selon NF F 16-101	Non
		Profondeur/longueur hors tout	50 m

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.