

Dispositifs de terminaison intérieure optique (DTIo) pré-câblé 4 traversées SC/APC avec câble 40m 4Fo

REF. 4 130 66



VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	4.29 dm ³
Poids	1110 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Dispositif de Terminaison Intérieur optique (DTIo) - pré-câblé

- Le DTIo est le point de terminaison de l'installation FttH dans le logement
- Il se fixe dans le coffret de communication et permet le raccordement à la box opérateur
- Permet la liaison entre le DTIo et le PBO
- Caractéristiques techniques :
- Se fixe sur rail DIN ou au mur
- Dim. (mm) : 80 (L) x 80 (H) x 31 (P)
- Préconnectorisé à une extrémité
- Existe en version 2 ou 4 fibres G657A2 900 µm
- Diamètre du câble : 4,2 mm

DTIo pré-câblé - 4Fo

- DTIo 4 traversées SC/APC + 40 m de câble

Caractéristiques Générales

FttH - Fibre optique jusqu'à l'abonné - solution pré-câblée - Nécessite un épissurage par fusion

- Adaptée aux immeubles de grande hauteur
- Conforme au guide UTE C90486
- Conforme au guide pratique sur le fibrage des immeubles neufs, élaboré par tous les acteurs de la filière
- Nécessite un équipement pour épissurer la fibre