



Interrupteur-sectionneur Vistop 63A - 4P avec commande latérale et poignée rouge

REF. 0 223 18 VISTOP LEGRAND

285,00€

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Vistop 63A, interrupteur-sectionneur de sécurité assurant la coupure en charge, avec sectionnement pleinement apparent et action positive des contacts

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Interrupteur-sectionneur Vistop 63A 4P à commande latérale droite ou gauche 7 modules
- Raccordement par bornes à cage avec serrage vis Pz2 Fixation sur rail symétrique EN 60715
- Poignée rouge/plastron jaune cadenassable en position ouverte : 1 à 3 cadenas Ø6mm référence 022797
- Double coupure des pôles par contacts autonettoyants à enclenchement et déclenchement brusques
- Version plastronnable Commande latérale directe à droite, livrée avec :
- joint assurant le maintien de l'IP55 de l'enveloppe
- visseries
- gabarit de perçage autocollant
- axe de prolongement 30mm à 170mm, pour réalisation d'une commande extérieure

Les + installation

Porte-étiquettes pour identification des circuits

Les + utilisation

Possibilité d'adjoindre un interrupteur-sectionneur auxiliaire 2P - 16A, référence 022722 et un ou deux contacts auxiliaires O+F référence 022704 ou 022707

Information sur la gamme

Les interrupteurs-sectionneurs de sécurité Vistop permettent de scinder électriquement tout ou partie d'une installation et d'assurer par le sectionnement la sécurité des personnes intervenantes. Ils sont compatibles avec une installation petit tertiaire de 32 à 160 A et sont disponibles en 2 versions plastronnables : commande latérale directe à droite ou gauche ou commande frontale directe. Les poignées peuvent être noire ou rouge avec un plastron jaune selon les normes à respecter. Des accessoires permettent d'autres combinaisons : autre commande, contacts auxiliaires de précoupre et signalisation, interrupteur-sectionneur auxiliaire, cadenas de sécurité...

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | Commande motorisée en option | Non | |
|--|-----------|---|------------------------|--|
| | | Commande motorisée intégrée | Non | |
| Finition interrupteur général | Oui | Déclencheur voltmétrique en option | Non | |
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui | Type de construction de l'appareil | | |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui | Technique d'encastrement fixe ¡ | pour appareil encastré | |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui | Convient pour montage au sol | Non | |
| Finition de l'inverseur | Non | Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Oui | |
| Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V | Adapté à une fixation frontale centrale | Oui | |
| Tension de fonctionnement normale | 690-690 V | Adapté à un montage en distributeur | Oui | |
| Courant permanent nominal (Iu) | 63 A | Adapté à un montage intermédiaire | | |
| Courant permanent nominal, AC-21, 400 V | 63 A | Couleur de l'élément | Non | |
| Courant nominal de courte durée | | d'actionnement | Rouge | |
| admissible Icw | 2.5 kA | Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier | |
| Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V | 35 kW | Verrouillable | Oui | |
| Puissance de commutation à 400 V | 35 kW | Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis | |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 7 kA | Indice de protection (IP), face avant | IP2X | |
| Nombre de pôles | 4 | EAN/Gencode | 3245060223182 | |
| | | | | |

PIÈCES DÉTACHÉES

| ٠ | | Commande réservée aux professionnels |
|---|--|--------------------------------------|
|---|--|--------------------------------------|

| • [| Délais de 1 | 5 jours à 3 | semaines à | à réception d | le commande |
|-----|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|
|-----|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Ref. Désignation.

9 802 75 Poignée latérale de rechange pour interrupteur-sectionneur Vistop 63A à 100A - rouge

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

^{*} Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente.