



## Double poussoir inverseur étanche NO+NF lumineux Plexo composable IP55 10A - blanc

REF. 0 696 36

PLEXO

LEGRAND

29,21 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plexo composable, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides, s'installe en encastré comme en saillie

- Double poussoir inverseur lumineux Plexo composable - Blanc - À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
- IP55 - IK07 - 10A
- Contact NO + NF
- Connexion à bornes automatiques
- Mécanisme livré avec enjoliveurs

### Les + installation

Montage du mécanisme en encastré et en saillie avec boîtier et support

### Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Assemblage</b>	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)	<b>Finition de la surface</b>	mat
<b>Modèle</b>	contact à poussoir en série	<b>Couleur</b>	blanc
<b>Type de commande</b>	bascule/rocker	<b>Numéro RAL (équivalent)</b>	9100
<b>Nombre de contacts en tant qu'inverseurs</b>	2	<b>Transparent</b>	Non
<b>Version sans contact</b>	Non	<b>Zone de texte/surface d'inscription</b>	Non
<b>Nombre de bascules d'actionnement</b>	2	<b>Impression</b>	sans
<b>Nombre de modules (construction modulaire)</b>	2	<b>Adapté à la classe de protection (IP)</b>	IP55
<b>Nombre de pôles</b>	4	<b>Résistance aux chocs</b>	IK07
<b>Tension nominale</b>	250 V	<b>Largeur d'appareil</b>	64 mm
<b>Courant nominal assigné</b>	10 A	<b>Hauteur d'appareil</b>	64 mm
<b>Avec éclairage</b>	Oui	<b>Profondeur d'appareil</b>	40 mm
<b>Avec lampe de signalisation</b>	Oui	<b>Profondeur min. de la boîte d'encastrement</b>	40 mm
<b>Contact de report</b>	Non	<b>Compatible avec Apple HomeKit</b>	Non
<b>Type de raccordement</b>	borne automatique	<b>Compatible avec Google Assistant</b>	Non
<b>Type de montage</b>	autre	<b>Compatible avec Amazon Alexa</b>	Non
<b>Type de fixation</b>	autre	<b>Possible support IFTTT</b>	Non
<b>Matériau</b>	plastique	<b>Profondeur d'encastrement</b>	19 mm
<b>Qualité du matériau</b>	thermoplastique	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-25 - 40 °C
<b>Sans halogène</b>	Oui	<b>Température de stockage</b>	-25 - 70 °C
<b>Traitement antibactérien</b>	Non	<b>Type de tension</b>	AC
<b>Traitement de surface</b>	non traité	<b>Fréquence d'alimentation</b>	50 - 60 Hz
		<b>Section de câble</b>	2.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.