

Bouton lumineux à impulsion affleurant IP69 Osmoz complet - vert - 12V à 24V alternatif ou continu

REF. 0 237 52

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Impulsion IP 69

Affleurant

- Vert - 12-24 V~/= - NO + NF (0 240 02 + 0 229 76 + 0 229 12)

Caractéristiques générales

Osmoz complets : appareils lumineux - auxiliaires de commande et de signalisation

Appareils complets composés de têtes et sous-ensemble blocs lumineux LED (blocs + étriers), raccordement par vis

Conformes à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de postes de commande	1	Classe de protection (IP)	IP66
Couleur du bouton	vert	A rappel	Oui
Diamètre de trou	22.5 mm	Avec bague frontale	Oui
Type de lentille	rond	Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1
Type de bouton	plat	Matériau de la bague frontale	plastique
Adapté à l'éclairage	Oui	Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1
Fonction de commutation encliquetable	Non	Couleur de bague frontale	chrome
Tension d'alimentation de la lampe	24 V	Finition du raccordement électrique	borne à vis