

Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm sans voyant - 20A

REF. 0 126 20



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	0.045 dm ³
Poids	67 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Cartouches cylindriques domestiques

- Protection normalisée des lignes : les calibres adaptés aux sections des lignes utilisées dans le cadre de la NF C 15-100 ont un repérage couleur par dimension ; les autres sont destinés à des usages particuliers

10,3 x 31,5 mm

- Sans voyant
- Calibre : 20 A
- Tension : 400 V~
- Pouvoir de coupure : 20000 A
- Section protégée Cu : 4 mm²
- Repérage couleur : Bleu

Caractéristiques Générales

Cartouches domestiques et porte-fusibles à broches