

## Interrupteur différentiel bipolaire - 2P - type A 30mA arrivée haut/départ haut 40A

REF. 0 928 36

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DX<sup>3</sup>-ID interrupteur différentiel, détecte les fuites de courant dues à des défauts d'isolement coupe immédiatement l'alimentation du circuit concerné lors d'un contact accidentel avec le courant

- La norme NF C 15-100 impose que tous les circuits du logement soient protégés par un interrupteur différentiel de sensibilité 30mA
- Visualisation immédiate du défaut
- Réarmement facile une fois le défaut éliminé
- Type-A : doit obligatoirement protéger les circuits plaque de cuisson, lave-linge et prise de recharge véhicule électrique
- Arrivée haute et sortie haute par bornes à vis - Accepte le passage du peigne d'alimentation - Sensibilité : 30mA

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
EAN/Gencode	3245060928360
Nombre de pôles	2
Tension assignée	230 V
Courant nominal assigné	40 A
Type de montage	Rail DIN
Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Tension d'alimentation	180-250 V
Type de borne	Borne à vis
Type de connexion	Peigne et câble