



Interrupteur différentiel bipolaire - 2P - type A 30mA arrivée haut/départ haut 40A

REF. 0 928 36

DX³-ID

LEGRAND

114,90 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

DX³-ID interrupteur différentiel, détecte les fuites de courant dues à des défauts d'isolement coupe immédiatement l'alimentation du circuit concerné lors d'un contact accidentel avec le courant

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- La norme NF C 15-100 impose que tous les circuits du logement soient protégés par un interrupteur différentiel de sensibilité 30mA
- Visualisation immédiate du défaut
- Réarmement facile une fois le défaut éliminé
- Type-A : doit obligatoirement protéger les circuits plaque de cuisson, lave-linge et prise de recharge véhicule électrique
- Arrivée haute et sortie haute par bornes à vis - Accepte le passage du peigne d'alimentation - Sensibilité : 30mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque LEGRAND

Nombre de pôles 2

Tension assignée (Ue) 230 V

Calibre/courant nominal assigné (In) 40 A

Sensibilité / courant de défaut nominal (I Δ n) 0.03 A

Tension d'isolement assignée (Ui) 250 V

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV

Mode de pose Rail DIN

Type de courant différentiel A

Sélectif Non

Type retardé de courte durée Non

Résistance de court-circuit (Icw) 10 kA

Tenue au courant de choc 0.25 kA

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Type de tension	AC
Avec dispositif de verrouillage	Oui
Fréquence	50 Hz
Produits auxiliaires associables	Oui
Classe de protection (IP)	IP20
Largeur en nombre de modules	2
Profondeur d'encastrement	44 mm
Température ambiante en fonctionnement	-25-60 °C
Degré de pollution	2
Section de raccordement câble souple	0.75-10 mm ²
Section de raccordement câble rigide	0.75-16 mm ²
Numéro RAL (équivalent)	7035
Antidéflagration	Non
Largeur	35.6 mm
Hauteur	94.8 mm
Profondeur	74 mm
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Température de stockage	-40-70 °C
Tension nominale (Un)	180-250 V
Sens de l'alimentation électrique	Par le haut
Indication de repérage des bornes de raccordement	Non
Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Oui
Couleur	Gris
Sans halogène	Oui
Type de connexion	Borne à vis
Type de connexion	Peigne et câble
Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui
EAN/Gencode	3245060928360

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Environnement et recyclage



Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.