



## Art d'Arnould univers Mémoire va-et-vient ou interrupteur à levier 10A - acier brossé

REF. 67101

ART D'ARNOULD

LEGRAND

Finition Mémoire Acier brossé

### INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Art d'Arnould Univers Mémoire Acier brossé, une commande d'éclairage qui s'adapte parfaitement à l'esprit et l'usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces

- Va-et-vient 10A à levier goutte d'eau Art d'Arnould
- Univers Mémoire Acier brossé
- Commande chromée avec collerette
- Dimensions grand carrée 80x80mm
- Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Art d'Arnould est une gamme d'interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que les appliques murales et les liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Tension nominale	250 V
		Courant nominal assigné	10 A
Type de commutation	Va-et-vient	Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
Type de commande	Levier	Contact de report	Non
Assemblage	Mécanisme complet avec plaque	Type de raccordement	Borne à vis
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Interrupteur de chauffage	Non
Bouton-poussoir	Non	Interrupteur de machine à laver	Non
Nombre de bascules d'actionnement	1	Largeur d'appareil	80 mm
Type de montage	Encastré	Hauteur d'appareil	80 mm
Type de fixation	Fixation à vis	Profondeur d'appareil	52 mm
Avec plaque de montage	Oui	Profondeur d'encastrement	31 mm
Matériau	Métal	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Qualité du matériau	Autre	Compatible avec Google Assistant	Non
Sans halogène	Oui	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	50 mm
Traitement antibactérien	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Traitement de surface	Galvanisé	Possible support IFTTT	Non
Finition de la surface	Mat	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Couleur	Gris	Température de stockage	-10-70 °C
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Type de tension	AC
Voyant	Non	Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Fonction d'éclairage	Autre	Neutre obligatoire	Non
Type d'éclairage	Autre	Section de câble	1.5-1.5 mm <sup>2</sup>
Adapté à la classe de protection (IP)	IP21	EAN/Gencode	3233620671016
Résistance aux chocs	IK02		