

Pack coffret petit tertiaire 10pouces pour installation jusqu'à 8 prises RJ45

REF. 6 462 70

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Pack petit tertiaire destiné aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé

- Pack coffret petit tertiaire 10pouces
- Pour installation jusqu'à 8 prises RJ45 -
- Composition :
 - 1 coffret VDI 10pouces fixe, 6U référence 646230 - dimensions : 320mm x 300mm
 - 1 panneau de brassage 10pouces à équiper
 - 12 connecteurs RJ45 catégorie 6 FTP
 - 8 cordons de brassage catégorie 6 F/UTP - longueur 0,5m - référence 051815
 - 1 PDU 10pouces équipé de 4 prises 2P+T référence 646800
 - 1 tablette 10pouces référence 046223
 - 8 prises RJ45 terminales Mosaic catégorie 6 FTP 2 modules référence 076565
- Including a 10 inches fixed shelf 1U (ref. 046501)
- 8 terminal sockets RJ45 Mosaic category 6 FTP 2 modules (ref. 076565)

Les + installation

Attractive packaging intended to retail points of sale.

Les + utilisation

Spécialement adapté pour la réalisation d'un câblage de réseau structuré - Idéal pour magasins, écoles et commerces

Recommandations / restrictions d'usages

Mainly intended to be sold in France (packaging wrote in french). For installation up to 8 RJ45 sockets

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau de montage	frontal	Avec mise à la terre	Oui
Modèle	avec cadre fixe	Avec porte frontale	Oui
Finition de la barre profilée	en forme de L	Avec parois latérales	Oui
Nombre de portes	1	Démontable	Oui
Type d'aération	passif	Matériau	acier
Largeur	375 mm	Finition de la surface	revêtu par poudre
Hauteur	360 mm	Couleur	gris
Profondeur	305 mm	Numéro RAL	7016
Dimension	254 mm (10 pouces)	Classe de protection (IP)	IP20
Nombre d'unités en hauteur (HE)	6	Degré de protection (NEMA)	autre
Capacité de charge max.	18 kg	Résistance aux chocs (IK)	IK08
Avec tôle de toit	Oui	Equipé d'une porte ou couvercle	Oui