Détecteur mural dooxie 2 fils sans Neutre finition blanc

REF. 0 952 11 | DOOXIE | LEGRAND

82,90 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

dooxie, une commande d'éclairage, équipée d'un support et à compléter d'une plaque, avec un design simple et moderne dans l'air du temps

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Installation idéale dans l'entrée, le couloir, l'escalier, le dressing, les toilettes...
- Solution conçue pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite
- S'installe à la place d'un interrupteur sans modifier le câblage (sans neutre)
- Capacité des bornes : 1,5mm²
- Connexion par bornes à vis - Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	LEGRAND
Modèle	Détecteur de mouvement
Type de capteur	Infrarouge
Avec interface DALI	Non
Régulation de la lumière	Non
Commande HVAC	Non
Spécial animaux	Non
Protection au ras du mur	Non
Avec détection du champ arrière	Non
Interconnectable	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Hauteur de montage optimale	1.2 m
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier	Oui
Commutateur de pontage	Non
Largeur de portée max.	6 m
Longueur de portée max.	8 m
Champ de détection de diamètre au sol	6 m
Adapté pour une transmission sans fil	Non
Commandable à distance	Non
Télécommande fournie	Non
Sensibilité ajustable	Non
Luminosité de déclenchement ajustable	Oui
Avec voyant	Non
Auto-apprentissage de la fonction luminosité	Non
Possibilité de cablage d'un variateur déporté	Non
Mode de pose	Encastré
Type de connexion	Borne à vis
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Brillant
Traitement antimicrobien	Non
Couleur	Blanc
Numéro RAL (équivalent)	9003
Transparent	Non
Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK02
Type de tension	AC

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Fréquence	47-63 Hz
Tension nominale (Un)	230-230 V
Durée de marche min.	5 s
Durée de marche max.	30 min
Angle de détection horizontal	120-120 °
Plage de rotation du capteur, horizontale	0-0 °
Plage de rotation du capteur, verticale	0-0 °
Luminosité de déclenchement	5-1275 lx
Puissance de coupure max.	300 W
Adapté à une charge C	Oui
Température	-5-45 °C
Courant de démarrage max.	1.8 A
Courant de veille	1.8 mA
Commande auxiliaire possible	Non
Fonction d'alarme	Non
Avec capteur acoustique	Non
Largeur	73 mm
Hauteur	73 mm
Profondeur	54.45 mm
Avec câble de raccordement	Non
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Temperature d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Capacité des bornes	2.5-2.5 mm²
Interrupteur automatique	Oui
EAN/Gencode	3414971087064

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Environnement et recyclage

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.