

**Collier à témoin de serrage largeur 15mm et longueur 320mm**

REF. 0 331 96

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT****Colliers à témoin de serrage**

- Colliers larges avec système d'alerte breveté pour éviter le serrage excessif des câbles
- Débrayables par pincement de la tête du collier
- Maintien de la lanière après serrage

**Caractéristiques générales****Colliers - à témoin de serrage et auto-agrippants**

Pour le regroupement et l'organisation des câbles audio, vidéo, informatique, VDI ...

Réutilisables (possibilité d'ajouter des câbles)

**Information sur la gamme**

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS<sup>3</sup>, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS<sup>3</sup> s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		<b>Matériau</b>	plastique
<b>Largeur de bande</b>	15 mm	<b>Qualité du matériau</b>	polyamide
<b>Longueur de bande</b>	320 mm	<b>Traitement de surface</b>	plastifié
<b>Épaisseur de bande</b>	1.5 mm	<b>Stable aux UV selon ASTM D6779</b>	Oui
<b>Diamètre max. du faisceau</b>	80 mm	<b>Sans halogène</b>	Oui
<b>Résistance min. à la traction</b>	100 N	<b>Couleur</b>	noir
<b>Température de fonctionnement</b>	-25 - 70 °C	<b>Champ d'inscription</b>	sans
<b>Température de montage</b>	-5 - 40 °C	<b>Fermeture amovible</b>	Non
<b>Modèle</b>	crantage extérieur	<b>Type de fixation</b>	autre
<b>Fermeture à bande</b>	langnette/patte en plastique	<b>Homologation UL</b>	Non