

## Sonnerie modulaire 230V~ - 83dB - 1 module

REF. 0 041 07



### VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Marque    | Legrand               |
| Emballage | 10 unités             |
| Volume    | 1.619 dm <sup>3</sup> |
| Poids     | 664 g                 |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Sonneries et ronfleurs

- Courant alternatif 50 Hz
- Raccordement sur bornes à vis par le bas
- Permettent le passage du peigne et reçoivent le peigne d'alimentation (arrivée par le bas) en aval d'un disjoncteur
- Uni+Neutre
- Attention : retirer les lampes des poussoirs lumineux lorsqu'ils sont montés avec les réf. 0 041 01/10/11

##### Sonneries

- Tension : 230 V~
- Puissance : 6 VA
- Consommation : 27 mA
- Puissance acoustique : 83 dB
- Nombre de modules : 1

#### Caractéristiques Générales

##### Transformateurs, sonneries et ronfleurs

- Equipés de porte-étiquettes