



Bouton non lumineux à impulsion affleurant capuchonné IP67 Osmoz complet - noir

REF. 0 237 13

OSMOZ

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

- Bouton non lumineux à impulsion Osmoz complet
- Affleurant capuchonné - IP67 - Noir
- NO (023813 et 022962)
- Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Fonction de commutation encliquetable	Non
		A rappel	Oui
Nombre de postes de commande	1	Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1
Type de bouton	Haut	Finition du raccordement électrique	Raccordement à vis
Couleur du bouton	Noir	Avec bague frontale	Non
Type de lentille	Rond	Classe de protection (IP)	IP67
Diamètre de trou	22.5 mm	EAN/Gencode	3245060237134
Adapté à l'éclairage	Non		