



## Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP41 pour fixation au plafond en encastré ou saillie

REF. 0 488 99

MOSAIC

LEGRAND

122,20 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Détecteur autonome de mouvement ECO1 pour lieux de passage sans luminosité naturelle

- Détecteur de mouvement infrarouge 360° 3 fils avec neutre IP41 - Livré complet pour fixation au plafond
- Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation :
  - seuil de luminosité : 15 lux à 1275 lux
  - temporisation réglable de 5 secondes à 30 minutes
- Allumage et extinction automatiques - Consommation 0,5W en veille - Portée 8m
- Puissance acceptée par types de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :
  - LEDs : 250W
  - Fluocompactes : 250W
  - LEDs, CFLs, Halogène avec ballast ferromagnétique ou électronique : 1000 VA
  - tubes fluo : 10x(2x36W)
  - Halogènes 230V, incandescent : 2000W
- Peut s'installer en saillie plafond avec accessoire référence 048875

### Avantages

Livré dans emballage autovendeur brochable

### Les + installation

Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox profondeur 50mm

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement Un seul détecteur par circuit Pas de commande manuelle déportée par bouton poussoir Hauteur recommandée de fixation : 1,20 m

Hauteur recommandée de fixation : 2,5m - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|   |                        |                                  |             |
|---|------------------------|----------------------------------|-------------|
| Modèle  | détecteur de mouvement |                                  |             |
| Régulation de la lumière constante                        | Oui                    |                                  |             |
| Commande CVC  | Non                    |                                  |             |
| Arrêt forcé   | Non                    | Traitement de surface            | non traité  |
| Percée pour animaux                                       | Non                    | Finition de la surface           | brillant    |
| Protection au ras du mur/surveillance du champ arrière    | Oui                    | Traitement antibactérien         | Non         |
| Réticulable   | Non                    | Couleur                          | blanc       |
| Hauteur de montage optimale                               | 2.5 m                  | Numéro RAL (équivalent)          | 9003        |
| Surveillance de cage d'escalier                           | Oui                    | Transparent                      | Non         |
| Commutateur de pontage                                    | Oui                    | Classe de protection (IP)        | IP41        |
| Largeur de portée max.                                    | 4 m                    | Type de tension                  | AC          |
| Longueur de portée max.                                   | 6 m                    | Fréquence                        | 50 - 60 Hz  |
| Champ de détection de diamètre au sol                     | 8 m                    | Tension nominale                 | 230 V       |
| Adapté pour une transmission sans fil                     | Non                    | Durée de marche min.             | 5 s         |
| Commandable à distance                                    | Non                    | Durée de marche max.             | 30 min      |
| Sensibilité de réponse ajustable                          | Non                    | Angle de détection horizontal    | 360 °       |
| Luminosité de déclenchement ajustable                     | Oui                    | Luminosité de déclenchement      | 5 - 1275 lx |
| Avec unité de signal                                      | Oui                    | Puissance de coupure max.        | 2000 W      |
| Fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement | Non                    | Température                      | -5 - 45 °C  |
| Fonction de variation avec insert variateur               | Non                    | Courant de démarrage max.        | 8.5 A       |
| Type de montage   | encastré               | Entrée de poste auxiliaire       | Non         |
| Matériau  | plastique              | Fonction d'alarme                | Non         |
| Qualité du matériau                                       | thermoplastique        | Compatible avec Apple HomeKit    | Non         |
|   |                        | Compatible avec Google Assistant | Non         |
|   |                        | Compatible avec Amazon Alexa     | Non         |
|   |                        | Possible support IFTTT           | Non         |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.