



Prise haut-parleur Céliane

REF. 0 673 11

CÉLIANE

LEGRAND

13,75 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, une prise haut-parleur à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

- Prise HP à poussette Céliane
- Idéal pour installation home cinema 5.1
- Raccordement jusqu'à 4mm²
- Poussette automatique repérée (noir et rouge)
- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

Les + installation

Possibilité de réaliser une prise double en associant 2 mécanismes - Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Permet la connexion d'enceintes

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage		Couleur	Gris
Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)		Numéro RAL (équivalent)	7016
Utilisation	Connexion haut-parleur	Transparent	Non
Bague de support	Non	Type de fixation	À clipser
Avec protection contre la poussière	Non	Nombre de modules (construction modulaire)	2
Avec couvercle à charnière	Non	Serre câble	Non
Direction de sortie	Droit	Domino	Non
Champ d'inscription	Sans champ d'inscription	Adapté à la classe de protection (IP)	IP41
Avec impression	Non	Résistance aux chocs	IK04
Type de montage	Encastré	Largeur d'appareil	45 mm
Matériau	Plastique	Hauteur d'appareil	45 mm
Qualité du matériau	Thermoplastique	Profondeur d'appareil	35 mm
Sans halogène	Oui	Profondeur d'encastrement	20 mm
Traitement antibactérien	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5-50 °C
Traitement de surface	Non traité	Température de stockage	-10-70 °C
Finition de la surface	Brillant	EAN/Gencode	3245060673116

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.