

Détecteur miniature IR 360° portée Ø7m variation 1V à 10V et ON/OFF 6A - IP40

REF. 0 489 66

LEGRAND



214,90 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Détecteur autonome de mouvement ECO2 pour 1 circuit pour espace avec luminosité naturelle

- Détection PIR 360 °, portée Ø7m à 2,5m de hauteur
- IP 40
- Variation 1V à 10V (jusqu'à 10 ballasts)
- Commande de commutation 6A
- Consommation en veille : 0.6W

Avantages

Utilisable avec le bouton-poussoir réf.0770 40 pour le mode vacance (mise en marche manuelle et arrêt manuel ou automatique)

Le détecteur petit mais hautement performant est fourni pré-câblé et avec un connecteur qui s'enclenche dans le bloc d'alimentation pour faciliter l'installation

Outil de configuration gérant les fichiers de paramètres pour l'initialisation du produit via des fichiers prédéfinis, sauvegarde et partage de la configuration, comparaison des paramètres du produit

Les + installation

Connecteurs enfichables pour réduire le temps d'installation Réglage précis sur site à l'aide de l'outil de configuration Réf.0882 40

Les + utilisation

L'éclairage maintenu (gradation en fonction de la présence de la lumière naturelle) optimise le confort de l'utilisateur et l'économie d'énergie

Recommandations / restrictions d'usages




Opération d'initialisation recommandée avec l'outil de configuration lors de l'étape d'installation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Détecteur de présence	Type de tension	AC
Type de capteur	Infrarouge	Fréquence	50-50 Hz
Avec interface DALI	Non	Tension nominale	230 V
Régulation de la lumière constante	Oui	Durée de marche min.	0.5 s
Commande CVC	Non	Durée de marche max.	99 min
Arrêt forcé	Oui	Déclenchement retardé	10 s
Percée pour animaux	Non	Enclenchement retardé	1 s
Protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	Non	Angle de détection horizontal	360-360 °
Réticulable	Oui	Plage de rotation du capteur, horizontale	0-0 °
Hauteur de montage optimale	2.8 m	Plage de rotation du capteur, verticale	0-0 °
Surveillance de cage d'escalier	Oui	Luminosité de déclenchement	0-2000 lx
Commutateur de pontage	Non	Puissance de coupure max.	1300 W
Largeur de portée max.	3.5 m	Adapté à une charge C	Non
Portée de présence max.	2 m ²	Température	-10-30 °C
Longueur de portée max.	3.5 m	Nombre de zones de commutation	1
Champ de détection de diamètre au sol	7 m	Courant de démarrage max.	80 A
Adapté pour une transmission sans fil	Non	Courant de commande	2.7173913043 mA
Commandable à distance	Oui	Entrée de poste auxiliaire	Oui
Avec télécommande	Oui	Fonction d'alarme	Non
Sensibilité de réponse ajustable	Oui	Largeur	76 mm
Luminosité de déclenchement ajustable	Oui	Profondeur	30 mm
Avec unité de signal	Non	Diamètre	28 mm
Fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement	Non	Profondeur d'encastrement	20 mm
Adapté à un montage au plafond	Oui	Diamètre d'encastrement	31 mm
Adapté à un montage mural	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Fonction de variation avec insert variateur	Oui	Compatible avec Google Assistant	Non
Type de montage	Encastré	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Type de raccordement	Borne à vis	Possible support IFTTT	Non
Matériau	Plastique	Température d'utilisation /d'installation	-10-30 °C
Qualité du matériau	Thermoplastique	Température de stockage	-10-50 °C
Sans halogène	Oui	Consommation en veille	3.5086956522 mA
Traitement de surface	Non traité	Neutre obligatoire	Oui
Finition de la surface	Mat	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Traitement antibactérien	Non	Capacité des bornes	2.5-2.5 mm ²
Couleur	Blanc	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Numéro RAL (équivalent)	9002	Equipé d'un porte étiquette	Non
Transparent	Non	Diamètre maxi d'entrée de câbles	2.5 mm
Classe de protection (IP)	IP40	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Résistance aux chocs	IK05	Interrupteur automatique	Oui
		EAN/Gencode	3414972095709

PIÈCES DÉTACHÉES

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)
0 882 40	Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité	332,30

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.