

Répartiteur modulaire associable unipolaire 250A - 11 connexions maximum par barreau - 2 modules

REF. 0 048 73

LEGRAND



86,29 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Répartiteur modulaire associable pour répartiteur standard

- Répartiteur modulaire unipolaire associable à bornes I_{max} 250A - 2 modules
- Connexions :
 - par barreau rigide : 1 x 70mm² à 150mm² + 4 x 2,5mm² à 16mm² + 6 x 10mm² à 35mm²
 - par barreau souple : 1 x 70mm² à 120mm² + 4 x 2,5mm² à 10mm² + 6 x 10mm² à 25mm²
- I_{cc} crête : 60kA
- Section maximum raccordable "câble solaire" : 4 x 2,5mm² à 10mm² + 6 x 10mm² à 16mm² ou 3 x 25mm² - Fixation sur rail DIN
- Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960°C sur les supports de parties actives - Conforme à la norme EN 60947-1

Les + installation

Raccordement avec ou sans embouts Starfix - Equipé de porte-étiquette

Les + utilisation

Permet de réaliser un répartiteur tétrapolaire par association - Compatible avec installation photovoltaïque

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de pôles	1
Courant nominal	250 A
Type de raccordement	visser
Type de montage	rail DIN
Protégé contre les contacts	Oui
Hauteur	104.5 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	44 mm

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.