



Répartiteur modulaire associable unipolaire 250A - 11 connexions maximum par barreau - 2 modules

REF. 0 048 73

72,02€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	4 unités
Volume	1.854 dm ³
Poids	1282 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Répartiteurs modulaires associables

- Fixation sur rail symétrique
- Equipés de porte-étiquette
- Permettent de réaliser un répartiteur tétrapolaire par association

Unipolaires

- I_{max} : 250 A
- Connexions par barreau souple : 1 x 70 à 120, 4 x 2,5 à 10, 6 x 10 à 25 mm²
- I_{cc} crête : 60 kA
- Nombre de modules : 2

Caractéristiques Générales

Répartiteurs modulaires monoblocs et associables - 40 à 250 A

- Répartition "standard"
- Raccordement avec ou sans embouts Starfix
- Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960 °C sur les supports de parties actives