



Interrupteur crépusculaire étanche Plexo composable IP55 gris

REF. 0 695 17

PLEXO

LEGRAND

181,60 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plexo composable, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides, s'installe en encastré comme en saillie

- Interrupteur crépusculaire Plexo composable - Gris - À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
- IP55 - IK07
- Bornes à vis
- Ensemble monobloc avec cellule photoélectrique intégrée 1400W incandescent - 400VA fluo
- Mécanisme livré avec enjoliveurs

Les + installation

Montage du mécanisme en encastré et en saillie avec boîtier et support

Les + utilisation

Allumage de la lumière dès la tombée de la nuit et extinction au lever du jour

Recommandations / restrictions d'usages

Seuil de luminosité réglable de 0,5lux à 1500lux

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition du capteur	capteur de lumière incorporé	Tension nominale	250 V
Contacts	1 contact à ouverture	Courant de coupure max. (charge résistive)	5.6 A
Luminosité d'allumage	0.5 - 1500 lx	Température de fonctionnement	-5 - 40 °C
Luminosité de coupure	0.5 - 1500 lx	Adapté à la classe de protection (IP)	IP55
Déclenchement retardé	45 s	Largeur	64 mm
Enclenchement retardé	45 s	Hauteur	64 mm
Puissance de coupure max.	1400 W	Profondeur	47 mm
Type de montage	saillie	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Pivotant	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Matériau	plastique	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Qualité du matériau	thermoplastique	Possible support IFTTT	Non
Sans halogène	Oui	Résistance aux chocs (IK)	IK07
Traitement de surface	non traité	Température de stockage	-25 - 70 °C
Finition de la surface	mat	Type de tension	AC
Couleur	gris	Type de borne	borne à vis
Transparent	Non	Capacité des bornes	1.5 - 2.5 mm ²

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.