



Minuterie modulaire 230V~ 50Hz et 60Hz - sortie 16A 250V~ - 1 module

REF. 4 126 02

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	2.238 dm ³
Poids	865 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Minuterie

- 230 V~ - 50/60 Hz
- Temporisation réglable de 0,5 à 10 min
- Contact marche forcée manuelle
- Recyclable
- Sortie 16 A - 250 V~ - $\mu \cos \phi = 1$
- 3680 W incandescence
- 3680 W halogène - 230 V~
- 2000 VA fluo compensé série
- 1000 VA fluo compensé parallèle max 70 μF
- 1000 VA fluocompact
- 1000 W lampe LED
- Particulièrement adaptée pour les lampes fluo compactes et lampes LED
- Fonctionnement en 3 ou 4 fils reconnus automatiquement par la minuterie
- Admet un nombre illimité de poussoirs non lumineux ou 50 poussoirs lumineux au maximum avec voyant néon à 1 mA maxi
- Allumage permanent. 1 module 17,5 mm

Caractéristiques Générales

Minuterie électronique

- Acceptent le passage du peigne d'alimentation
- Alimentation : 230 V~ - 50/60 Hz

- Assurent la mise en marche d'un circuit d'éclairage pendant un temps déterminé
- Autoprotection en cas de poussoir bloqué