



Détecteur mural universel Céliane 2 fils sans neutre à détection infrarouge 100W LED

REF. 067026A

CÉLIANE

LEGRAND

106,30 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Permet la commande de lampes :
 - LEDs et fluocompacts : 100W
 - LEDs, CFLs, halogènes, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 150VA
 - halogènes : 150W
- Avec ou sans dérogation manuelle ON/OFF selon enjoliveur
- Câblage 2 fils avec Neutre
- Compatible avec boîte profondeur 40mm
- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

Avantages

- Compatible avec un large panel de ampoules LEDs
- Peut s'associer à une minuterie électronique modulaire référence 412602

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Permet de réaliser des économies d'énergie en activant la lumière en fonction du passage et en prenant en compte le niveau de lumière ambiante

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Hauteur recommandée de fixation : 1,20m

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Détecteur de mouvement	Tension nominale (Un)	110-240 V
Type de capteur	Infrarouge	Durée de marche min.	5 s
Avec interface DALI	Non	Durée de marche max.	30 min
Régulation de la lumière	Non	Angle de détection horizontal	85-85 °
Commande HVAC	Non	Plage de rotation du capteur, horizontale	0-0 °
Marche forcée	Non	Plage de rotation du capteur, verticale	0-0 °
Arrêt forcé	Non	Luminosité de déclenchement	5-1275 lx
Spécial animaux	Non	Puissance de coupure max.	150 W
Protection au ras du mur	Non	Puissance max. de commutation LED	100 W
Avec détection du champ arrière	Non	Adapté à une charge C	Oui
Interconnectable	Non	Température	5-35 °C
Angle de balayage	170 °	Nombre de zones de détection	1
Hauteur de montage optimale	1.2 m	Commande auxiliaire possible	Oui
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier	Oui	Fonction d'alarme	Non
Commutateur de pontage	Non	Avec capteur acoustique	Non
Largeur de portée max.	6 m	Largeur	45 mm
Portée de présence max.	32 m ²	Hauteur	45 mm
Longueur de portée max.	8 m	Profondeur	43.3 mm
Adapté pour une transmission sans fil	Non	Largeur d'encastrement	40.5 mm
Commandable à distance	Oui	Profondeur d'encastrement	24 mm
Télécommande fournie	Non	Longueur d'encastrement	40.5 mm
Sensibilité ajustable	Oui	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
Luminosité de déclenchement ajustable	Oui	Avec câble de raccordement	Non
Avec voyant	Oui	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Auto-apprentissage de la fonction luminosité	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Possibilité de cablage d'un variateur déporté	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Mode de pose	Encastré	Compatible IFTTT	Non
Adapté à un montage au plafond	Non	Température d'utilisation /d'installation	5-35 °C
Montage mural	Oui	Température de stockage	-10-70 °C
Type de connexion	Borne à vis	Consommation en veille	0.04 mA
Matériau	Plastique	Neutre obligatoire	Non
Qualité du matériau	Thermoplastique	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Sans halogène	Oui	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm ²
Traitement antimicrobien	Non	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Transparent	Non	Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Classe de protection (IP)	IP20	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Résistance aux chocs (IK)	IK04	Entre axe de fixation horizontale	59.9-60.1 mm
Type de tension	AC	Interrupteur automatique	Oui
Fréquence	50-60 Hz	EAN/Gencode	3414972356299

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.