



Interrupteur horaire digital modulaire programmable journalière ou hebdomadaire - 1 sortie 16A 24V~ alimentation 24V~

REF. 4 126 33

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Multifonctions journaliers et hebdomadaires

- Permettent une programmation journalière ou hebdomadaire
- Mise à l'heure et passage heures été/hiver automatiques
- Menu déroulant, 15 langues au choix
- 56 programmations possibles
- Un programme se compose d'une heure de fermeture et d'une heure d'ouverture du circuit : établi pour 1 jour, il peut se répéter certains jours ou tous les autres jours de la semaine
- Possibilité d'interrompre un programme par programmation de la date
- Programmation minimum 1 s
- Horloge de grande précision : + 0,1 s/jour. Réserve demarche de l'horloge : 5 ans
- Programmation directe sur clavier, ou à l'aide de la clé transfert de programme réf. 4 128 72
- Fonctions complémentaires, aléatoire (cycles d'éclairage irréguliers), compteurs horaires

Alimentation 24 V= - 50/60 Hz

- 1 sortie 16 A - 250 V~
- $\mu \cos \phi = 1$ par 1 contact inverseur
- 2 modules 17,5 mm

Caractéristiques générales

Inters horaires programmables - digitaux

Assurent la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance

Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Finition des contacts	contact inverseur (NO/NC)
		Temps de commutation minimal canal 1	0.01666 min
		Nombre d'emplacements de mémoire	56
Type de montage	rail DIN	Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver	Oui
Nombre de canaux	1	Commande manuelle	Oui
Tension d'alimentation	24 - 24 V	Entrée externe de contact à poussoir	Non
Type de tension d'alimentation	AC/DC	Présélection de commutation	Oui
Fréquence de tension d'alimentation	50 - 60 Hz	Courant de commutation nominal à 250 V CA	16 A
Réserve de marche en années	5	Contact de commutation sans potentiel	Oui
Précision par jour	0.1 s	Classe de protection (IP)	IP20
Guidage texte à l'écran	Oui	Largeur dans les unités de partition	2
Programmation externe	Oui	Largeur	35.6 mm
Carte mémoire incluse	Non	Hauteur	83 mm
Programme 60min	Non	Profondeur	60 mm
Programme 24h	Oui	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Programme hebdomadaire	Oui	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Programme annuel	Oui	Code CEI (Pack1)	CR2477
Programme vacances	Oui	Référence du composant dans la nomenclature (Pack1)	battery
Programme d'impulsion	Non	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Pile (non rechargeable)
Programme de cycle	Oui	Composition de l'élément (Pack1)	Lithium (pile ou accus)
Programme astronomique	Non	Nombre de Pack 1	1
Programme aléatoire	Oui	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Compteur d'heures	Oui	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	11 g
Synchronisé avec le secteur	Oui	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Commandé par quartz	Oui	Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)
Radioguidé	Non		
Radioguidé (DCF77)	Non		
GPS	Non		