

Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 avec enjoliveur finition sable



REF. 069808L

PLEXO

LEGRAND

Finition Sable

A reçu le prix iF Design Award 2022

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plexo composable, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides, s'installe en encastré comme en saillie

- Interrupteur ou va-et-vient 10AX - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur
- Produit à compléter soit avec un boîtier saillie, soit avec un support encastré
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK08 : résistance à un choc de 5 joules

Avantages

Un doigt de manœuvre qui ne traverse pas la membrane, ce qui assure une étanchéité parfaite dans le temps

Les + installation

La facilité de clipsage / déclipsage du mécanisme sans outil simplifie la mise en œuvre.

La réversibilité des boîtiers et supports multipostes facilite la gestion des références sur les chantiers.

Les + utilisation

Une couleur beige qui s'associe avec les teintes courantes des murs extérieurs en résidentiel

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels.

Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.

En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de commutation	Va-et-vient	Contact de report	Non
Type de commande	Bascule/bouton	Type de raccordement	Borne automatique
Assemblage		Interrupteur de chauffage	Non
Mécanisme avec enjolveur (ou doigt)		Interrupteur de machine à laver	Non
Bouton-poussoir	Non	Largeur d'appareil	70.5 mm
Nombre de bascules d'actionnement	1	Hauteur d'appareil	70.5 mm
Type de montage	Autre	Profondeur d'appareil	49 mm
Avec plaque de montage	Non	Profondeur d'encastrement	28.5 mm
Matériau	Plastique	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Qualité du matériau	Thermoplastique	Compatible avec Google Assistant	Non
Sans halogène	Oui	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Traitement antibactérien	Non	Possible support IFTTT	Non
Traitement de surface	Non traité	Température d'utilisation /d'installation	-10-40 °C
Finition de la surface	Mat	Température de stockage	-25-60 °C
Couleur	Beige	Type de tension	AC
Numéro RAL (équivalent)	1013	Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Adapté à la classe de protection (IP)	IP55	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm ²
Résistance aux chocs	IK08	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Tension nominale	250 V	Section de câble	1.5-2.5 mm ²
Courant nominal assigné	10 A	EAN/Gencode	3414971904286
Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX		