



Transformateur monophasé pour hospitalier IP00 primaire 230V~ et secondaire 230V~ point milieu sorti - 8kVA

REF. 0 425 95

LEGRAND

3 935,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Transformateur qui assure la continuité de service, la qualité de l'énergie électrique ainsi que la sécurité des patients sous contrôle médical

- Transformateur monophasé pour locaux hospitaliers - IP00
 - Puissance 8kVA
 - Borne primaire câble souple 35mm²
 - Borne secondaire câble souple 35mm²
- Primaire 230V~ - Secondaire 230 V~ point milieu sorti
- Avec écran électrostatique - Equipé de 2 types de sonde de température (bilame et thermocouple PT100) les rendant compatibles avec tous types de CPI médicaux - Equipé d'un système de surveillance de température, sorties sur bornes dédiées
- Conforme à la norme IEC EN 61558-2-15 - Les principales exigences de cette norme, au-delà de la norme IEC 61558-2-4 concernent :
 - le courant de fuite secondaire / terre limité à 0,5mA à vide
 - le courant d'appel limité à 12 fois la valeur crête du courant primaire

Les + utilisation

Transformateur de séparation des circuits

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|-----------|--------------------------------------|---------------|
| Construit comme un transformateur de sécurité | Non | Tension de court-circuit relative uk | 3.8 % |
| Construit comme un transformateur d'isolement | Oui | Largeur | 290 mm |
| Construit comme un auto-transformateur | Non | Hauteur | 420 mm |
| Tension primaire 1 | 230-230 V | Profondeur | 220 mm |
| Tension secondaire 1 | 230-230 V | Classe de protection (IP) | IP00 |
| Puissance apparente nominale | 8000 VA | Noyau annulaire | Non |
| Classe de matériau isolant selon IEC 85 | H | Adapté à un montage sur platine | Non |
| Protégé contre les courts-circuits | Non | Adapté à un montage sur rail | Non |
| | | EAN/Gencode | 3414970971463 |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.