

## Cartouche industrielle cylindrique typegG 8x32mm avec voyant - 2A

REF. 0 124 02

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Cartouche industrielle pour protection des conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

- Cartouche industrielle cylindrique type gG
- 8mmx32mm - Avec voyant
- Calibre 2A - Tension 400V~
- Pouvoir de coupure 20000A
- Conforme aux normes :
  - EN 60269-1 et 2
  - IEC 60269-1 et 2
  - NFC 60-200

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

		Classe de fonctionnement gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)	
Largeur hors tout	8 mm	Fréquence de fonctionnement	50-60 Hz
Modèle	fusible en céramique	Finition du voyant indicateur	percuteur
Taille	8x32 mm	Puissance de coupure	20 kA
Type de tension	AC	Dissipation thermique sous courant nominal	0.45 W
Profondeur/longueur hors tout	32 mm	Température d'utilisation /d'installation	-25-40 °C
Courant nominal assigné	2 A	Température de stockage	-40-70 °C
Tension assignée	250 V		