



Platine de sol carrée à équiper de mécanisme Mosaic 1 poste - inox brossé

REF. 0 897 00

LEGRAND

60,46 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Platine de sol à volet, à équiper de fonctions Mosaic, qui permet d'installer au sol, sur un plan de travail ou au mur une fonction de distribution d'énergie ou d'information

- Platine carrée simple poste avec plaque extra-fine à équiper
- Inox brossé - IP44 IK08
- A équiper d'un mécanisme 2 modules Mosaic (à l'exception des prises de courant standard britannique, américain, sud-africain, australien, chinois et multistandard)
- Format carré 86x86mm
- Devient lumineux par installation de l'accessoire voyant LED - Vis avec empreinte torx qui limite le démontage non souhaité

Avantages

Degré d'étanchéité IP44 et résistance aux chocs IK08

Installation possible en multipostes

Plaque extra-fine

Les + installation

Peut s'installer aussi bien au sol (béton, plancher classique ou technique) que sur un plan de travail ou un mur

Les + utilisation

L'ouverture du volet jusqu'à 180° garantit une grande accessibilité ainsi qu'une bonne résistance dans le temps

Recommandations / restrictions d'usages

Installation possible en extérieur si protégée des intempéries (terrasse couverte par exemple)

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'unités	1	Couleur	Acier inoxydable
Sens de montage	Horizontal	Transparent	Non
Nombre d'unités, horizontales	1	Avec couvercle à charnière	Oui
Nombre d'unités, verticales	1	Classe de protection (IP)	IP44
Nombre d'inserts pour interrupteurs	1	Résistance aux chocs	IK08
Avec grille de montage	Non	Type de fixation	Fixation à vis
Montage encastré	Oui	Largeur	90 mm
Adapté à une boîte de canal noyé	Oui	Hauteur	90 mm
Adapté à un canal d'allège	Non	Profondeur	41 mm
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Hauteur d'encastrement	28 mm
Matériau	Métal	Température d'utilisation /d'installation	-10-60 °C
Qualité du matériau	Autre	Température de stockage	-10-60 °C
Sans halogène	Oui	Essence du bois en latin	Non applicable
Traitement antibactérien	Non	Certification du bois (liste)	Non applicable
Traitement de surface	Brossé	Zone climatique de provenance de bois	Non applicable
Finition de la surface	Mat	EAN/Gencode	3245060897000

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.