



Coffret de sécurité Plexo équipable IP55 IK07 de capacité 6 modules

REF. 0 380 85

PLEXO

LEGRAND

Coffret équipable pour dispositifs de protection type modulaire, de coupure d'urgence, de commande et de signalisation type Osmoz

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Coffret de sécurité Plexo équipable - IP55 - IK07 - Classe II
- Capacité 6 modules - 17,5mm
- Equipé de :
 - 1 rail pour recevoir du modulaire et les supports d'appareillage Osmoz référence 024845
 - 1 verre dormant en face avant
- Livré avec 2 clés n°850 traitées anti-corrosion
- Autoextinguibilité (750°C 30s, 5s) suivant NF EN 60 695-2-11 pour installation en ERP

Recommandations / restrictions d'usages

Marteau brise glace à commander séparément (référence 038091)

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incontournable pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	180 mm
Largeur	172 mm
Profondeur	115 mm
Nombre de rails DIN	1
Nombre d'unités de partition par rail DIN	6
Type de couverture	Avec échancrure
Avec bornes N-PE	Oui
Avec couvercle	Oui
Avec cadre/support de montage	Oui
EAN/Gencode	3245060380854