

Double poussoir étanche NO+NF Plexo composable IP55 10A - gris

REF. 0 695 45

PLEXO

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plexo composable, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides, s'installe en encastré comme en saillie

- Double poussoir étanche NO+NF Plexo composable - À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
- IP55 - IK07 - 10A
- Connexion à bornes automatiques
- Mécanisme livré avec enjoliveurs
- Gris

Les + installation

Montage du mécanisme en encastré et en saillie avec boîtier et support

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage		Finition de la surface	Mat
Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)		Couleur	Gris
Modèle	Contact à poussoir en série	Numéro RAL (équivalent)	7046
Type de commande	Bascule/rocker	Transparent	Non
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	2	Zone de texte/surface d'inscription	Non
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	2	Impression	Sans
Version sans contact	Non	Adapté à la classe de protection (IP)	IP55
Nombre de bascules d'actionnement	2	Résistance aux chocs	IK07
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Largeur d'appareil	64 mm
Nombre de pôles	4	Hauteur d'appareil	64 mm
Tension nominale	250 V	Profondeur d'appareil	40 mm
Courant nominal assigné	10 A	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Avec éclairage	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Avec lampe de signalisation	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Contact de report	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Type de raccordement	Borne automatique	Possible support IFTTT	Non
Type de montage	Autre	Profondeur d'encastrement	19 mm
Type de fixation	Autre	Température d'utilisation /d'installation	-25-40 °C
Matériau	Plastique	Température de stockage	-25-70 °C
Qualité du matériau	Thermoplastique	Type de tension	AC
Sans halogène	Oui	Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Traitement antibactérien	Non	Section de câble	2.5-2.5 mm ²
Traitement de surface	Non traité	EAN/Gencode	3245060695453