



## Double poussoir étanche NO+NF Plexo composable IP55 10A - gris

REF. 0 695 45

PLEXO

LEGRAND

23,08 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plexo composable, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides, s'installe en encastré comme en saillie

- Double poussoir étanche NO+NF Plexo composable - À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
- IP55 - IK07 - 10A
- Connexion à bornes automatiques
- Mécanisme livré avec enjoliveurs
- Gris

### Les + installation

Montage du mécanisme en encastré et en saillie avec boîtier et support

### Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Assemblage</b>		<b>Finition de la surface</b>	Mat
Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)		<b>Couleur</b>	Gris
<b>Modèle</b>	Contact à poussoir en série	<b>Numéro RAL (équivalent)</b>	7046
<b>Type de commande</b>	Bascule/rocker	<b>Transparent</b>	Non
<b>Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture</b>	2	<b>Zone de texte/surface d'inscription</b>	Non
<b>Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture</b>	2	<b>Impression</b>	Sans
<b>Version sans contact</b>	Non	<b>Adapté à la classe de protection (IP)</b>	IP55
<b>Nombre de bascules d'actionnement</b>	2	<b>Résistance aux chocs</b>	IK07
<b>Nombre de modules (construction modulaire)</b>	2	<b>Largeur d'appareil</b>	64 mm
<b>Nombre de pôles</b>	4	<b>Hauteur d'appareil</b>	64 mm
<b>Tension nominale</b>	250 V	<b>Profondeur d'appareil</b>	40 mm
<b>Courant nominal assigné</b>	10 A	<b>Profondeur min. de la boîte d'encastrement</b>	40 mm
<b>Avec éclairage</b>	Non	<b>Compatible avec Apple HomeKit</b>	Non
<b>Avec lampe de signalisation</b>	Non	<b>Compatible avec Google Assistant</b>	Non
<b>Contact de report</b>	Non	<b>Compatible avec Amazon Alexa</b>	Non
<b>Type de raccordement</b>	Borne automatique	<b>Possible support IFTTT</b>	Non
<b>Type de montage</b>	Autre	<b>Profondeur d'encastrement</b>	19 mm
<b>Type de fixation</b>	Autre	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-25-40 °C
<b>Matériau</b>	Plastique	<b>Température de stockage</b>	-25-70 °C
<b>Qualité du matériau</b>	Thermoplastique	<b>Type de tension</b>	AC
<b>Sans halogène</b>	Oui	<b>Fréquence d'alimentation</b>	50-60 Hz
<b>Traitement antibactérien</b>	Non	<b>Section de câble</b>	2.5-2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Traitement de surface</b>	Non traité	<b>EAN/Gencode</b>	3245060695453

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.