

**Cordon de repiquage phase pour appareils bornes à vis - section
10mm² - longueur 270mm**

REF. 4 049 08

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Repiquage entre 2 rangées

Cordons de repiquage pour bornes à vis

- Longueur 270 mm - section 10 mm²
- Phase

Caractéristiques Générales

Répartition verticale VX³ optimisée jusqu'à 63 A - répartition par peignes