



## Disjoncteur DX<sup>3</sup>6000 10kA arrivée haute automatique départ bas à vis 3P 400V~ - 32A - courbe C - pour peigne HX<sup>3</sup> optimisé

REF. 4 078 48

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.521 dm <sup>3</sup>
Poids	304 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Tripolaires 400 V~

#### Pour peigne HX<sup>3</sup> optimisé tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02/10

- N'acceptent pas les blocs différentiels adaptables
- Auto/vis
- In : 32 A
- Nombre de modules : 3

#### Caractéristiques Générales

#### Disjoncteurs DX<sup>3</sup> 6000 - 10 kA - courbe C - protection des départs

- Conformes à la norme NF EN 60898-1
- Pouvoir de coupure :
- 6000 - NF EN 60898-1 - 400 V~ (230 V~ pour Uni + Neutre)
- 10 kA - EN 60947-2 - 400 V~ (230 V~ pour Uni + Neutre)
- Reçoivent les auxiliaires
- 2 types de connexion :
- vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
- auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis