

Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide Ø15mm ISO25

REF. 6 667 05

6,82€ Tarif professionnel de référence HT



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.465 dm ³
Poids	186 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Raccord mâle coudé 45°

Pour filetage ISO

- Agréé IMQ
- Ø intérieur : 15 mm
- ISO 25
- Agréés UR

Caractéristiques Générales

Système conduits flexibles RTA polyamide LGP - avec raccords et dérivations polyamide