

Platine de sol rectangulaire à équiper de mécanismes Mosaic 2 postes - doré brossé

REF. 0 897 12

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Platine de sol à volet, à équiper de fonctions Mosaic, qui permet d'installer au sol, sur un plan de travail ou au mur une fonction de distribution d'énergie ou d'information

- Platine rectangulaire double poste avec plaque extra-fine à équiper
- Doré brossé - IP44 IK08
- A équiper de mécanismes Mosaic équivalent à 4 modules (à l'exception des prises de courant standard britannique, américain, sud-africain, australien, chinois et multistandard)
- Format rectangulaire 172x86mm
- Devient lumineux par installation de l'accessoire voyant LED - Vis avec empreinte torx qui limite le démontage non souhaité

Avantages

Degré d'étanchéité IP44 et résistance aux chocs IK08

Plaque extra-fine

Les + installation

Peut s'installer aussi bien au sol (béton, plancher classique ou technique) que sur un plan de travail ou un mur

Les + utilisation

L'ouverture des volets jusqu'à 180° garantit une grande accessibilité ainsi qu'une bonne résistance dans le temps

Recommandations / restrictions d'usages

Installation possible en extérieur si protégée des intempéries (terrasse couverte par exemple)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Finition de la surface	Mat
		Couleur	Acier inoxydable
Nombre d'unités	2	Transparent	Non
Sens de montage	Horizontal	Avec couvercle à charnière	Oui
Nombre d'unités, horizontales	2	Classe de protection (IP)	IP44
Nombre d'unités, verticales	1	Résistance aux chocs	IK08
Nombre d'inserts pour interrupteurs	2	Type de fixation	Fixation à vis
Avec grille de montage	Non	Largeur	172 mm
Montage encastré	Oui	Hauteur	86 mm
Adapté à une boîte de canal noyé	Oui	Profondeur	41 mm
Adapté à un canal d'allège	Non	Temperature d'utilisation /d'installation	-10-60 °C
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Temperature de stockage	-10-60 °C
Matériau	Métal	Essence du bois en latin	Non applicable
Qualité du matériau	Autre	Certification du bois (liste)	Non applicable
Sans halogène	Oui	Zone climatique de provenance de bois	Non applicable
Traitement antibactérien	Non	EAN/Gencode	3245060897123
Traitement de surface	Brossé		