



## Support 6 modules pour appareils modulaires pour goulottes DLP monobloc avec couvercle 130mm

REF. 0 109 65

DLP

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Support universel pour montage d'appareil modulaire sur goulotte monobloc avec couvercle 130mm

- Support pour montage d'appareil modulaire 6 modules sur goulotte DLP monobloc
- Livré avec support et plaque d'ajustement
- Dimensions plaque :
  - hauteur 35,5mm
  - largeur 131mm
  - longueur 185mm
- Plaque de finition blanc
- Support gris

### Les + installation

Support enclipsable, livré avec une plaque de finition

### Les + utilisation

Permet le montage d'appareil modulaire sur la goulotte monobloc avec couvercle de 130mm

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		<b>Finition de la surface</b>	<b>brillant</b>
<b>Nombre d'unités</b>	<b>1</b>	<b>Couleur</b>	<b>blanc</b>
<b>Sens de montage</b>	<b>vertical</b>	<b>Numéro RAL (équivalent)</b>	<b>9003</b>
<b>Nombre d'unités, horizontales</b>	<b>1</b>	<b>Transparent</b>	<b>Non</b>
<b>Nombre d'unités, verticales</b>	<b>1</b>	<b>Avec couvercle à charnière</b>	<b>Non</b>
<b>Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)</b>	<b>6</b>	<b>Classe de protection (IP)</b>	<b>autre</b>
<b>Montage encastré</b>	<b>Non</b>	<b>Résistance aux chocs</b>	<b>IK00</b>
<b>Adapté à une boîte de canal noyé</b>	<b>Non</b>	<b>Type de fixation</b>	<b>autre</b>
<b>Adapté à un canal d'allège</b>	<b>Oui</b>	<b>Largeur</b>	<b>185 mm</b>
<b>Adapté à une installation intégrée</b>	<b>Non</b>	<b>Hauteur</b>	<b>131 mm</b>
<b>Zone de texte/surface d'inscription</b>	<b>Non</b>	<b>Profondeur</b>	<b>35.5 mm</b>
<b>Matériau</b>	<b>plastique</b>	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	<b>-5 - 60 °C</b>
<b>Qualité du matériau</b>	<b>autre</b>	<b>Température de stockage</b>	<b>-25 - 60 °C</b>
<b>Sans halogène</b>	<b>Oui</b>	<b>Essence du bois en latin</b>	<b>Non applicable</b>
<b>Traitement antibactérien</b>	<b>Non</b>	<b>Certification du bois (liste)</b>	<b>Non applicable</b>
<b>Traitement de surface</b>	<b>non traité</b>	<b>Zone climatique de provenance de bois</b>	<b>Non applicable</b>