



Support 6 modules pour appareils modulaires pour goulottes DLP monobloc avec couvercle 130mm

REF. 0 109 65

DLP

LEGRAND

39,15 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Support universel pour montage d'appareil modulaire sur goulotte monobloc avec couvercle 130mm

- Support pour montage d'appareil modulaire 6 modules sur goulotte DLP monobloc
- Livré avec support et plaque d'ajustement
- Dimensions plaque :
 - hauteur 35,5mm
 - largeur 131mm
 - longueur 185mm
- Plaque de finition blanc
- Support gris

Les + installation

Support enclipsable, livré avec une plaque de finition

Les + utilisation

Permet le montage d'appareil modulaire sur la goulotte monobloc avec couvercle de 130mm

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Finition de la surface	brillant
Nombre d'unités	1	Couleur	blanc
Sens de montage	vertical	Numéro RAL (équivalent)	9003
Nombre d'unités, horizontales	1	Transparent	Non
Nombre d'unités, verticales	1	Avec couvercle à charnière	Non
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	6	Classe de protection (IP)	autre
Montage encastré	Non	Résistance aux chocs	IK00
Adapté à une boîte de canal noyé	Non	Type de fixation	autre
Adapté à un canal d'allège	Oui	Largeur	185 mm
Adapté à une installation intégrée	Non	Hauteur	131 mm
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Profondeur	35.5 mm
Matériau	plastique	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 60 °C
Qualité du matériau	autre	Température de stockage	-25 - 60 °C
Sans halogène	Oui	Essence du bois en latin	Non applicable
Traitement antibactérien	Non	Certification du bois (liste)	Non applicable
Traitement de surface	non traité	Zone climatique de provenance de bois	Non applicable

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.