



Cartouche industrielle cylindrique typegG 14x51mm sans percuteur - 10A

REF. 0 143 10

2,89€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	0.161 dm ³
Poids	203 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Cylindriques type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

- Agréées Bureau Veritas

14 x 51

- Sans percuteur
- Calibre : 10 A
- Tension ~ : 500 V
- Pouvoir de coupure : 100000 A

Caractéristiques Générales

Cartouches industrielles cylindriques - type gG

- Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200