



## Interrupteur-sectionneur rotatif complet saillie avec commande rompue cadenassable - tripolaire - 25A

REF. 0 221 42

LEGRAND

97,43 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Saillie avec commande rompue cadenassable avec verrouillage de porte

- Montage sur rail symétrique EN 50022
- Axe court de 20 à 63 A
- Axe long de 80 à 100 A

#### Tripolaires

- 25 A

### Caractéristiques générales

#### Interrupteurs-sectionneurs rotatifs complets de 20 à 100 A

Interrupteur de sécurité assurant la coupure et le sectionnement des phases

IP 2X

Ouverture positive des contacts

Double coupure par phase

Poignée rotative rouge sur fond jaune

Visualisation immédiate de la position :

horizontal : ouvert (O) non passant

vertical : fermé (I) passant

Appareils équipés de borniers non réversibles

Conformes aux normes IEC EN 60947-3

Agréés UL - cUL (USA - Canada) hors boîtiers

IP 65 - IK 07 en boîtiers

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition interrupteur général	Oui		
Nombre de pôles	3	Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq	10 kA
Finition interrupteur de maintenance/réparation	Oui	Puissance de commutation à 400V	10 kW
Finition interrupteur de sécurité	Oui	Courant nominal de courte durée admissible Icw	1 kA
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence	Non	Commande motorisée en option	Non
Finition de l'inverseur	Non	Commande motorisée intégrée	Non
Tension de fonctionnement normale	690 - 690 V	Déclencheur voltmétrique en option	Non
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA	400 V	Adapté à une fixation sur sol	Oui
Courant permanent nominal Iu	25 A	Adapté à une fixation frontale à 4 trous	Non
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400V	5.5 kW	Finition de l'élément d'actionnement commande rotative déportée sur porte	
Type de raccordement du circuit principal	borne à vis	Adapté à une fixation frontale centrale	Non
Courant permanent nominal , CA-21, 400V	25 A	Couleur de l'élément d'actionnement	rouge
Puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V	7.5 kW	Verrouillable	Oui
		Classe de protection (IP), face avant	IP65

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.