

Interrupteur-sectionneur rotatif complet saillie avec commande rompue cadenassable - tripolaire - 25A

REF. 0 221 42



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	1.279 dm ³
Poids	365 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Saillie avec commande rompue cadenassable avec verrouillage de porte

- Montage sur rail symétrique EN 50022
- Axe court de 20 à 63 A
- Axe long de 80 à 100 A

Tripolaires

- 25 A

Caractéristiques Générales

Interrupteurs-sectionneurs rotatifs complets de 20 à 100 A

- Interrupteur de sécurité assurant la coupure et le sectionnement des phases
- IP 2X
- Ouverture positive des contacts
- Double coupure par phase
- Poignée rotative rouge sur fond jaune
- Visualisation immédiate de la position :
- horizontal : ouvert (O) non passant
- vertical : fermé (I) passant
- Appareils équipés de borniers non réversibles
- Conformes aux normes IEC EN 60947-3
- Agréés UL - cUL (USA - Canada) hors boîtiers
- IP 65 - IK 07 en boîtiers