

Prise blindée RJ45 catégorie6 STP dooxie finition blanc

REF. 6 003 75

DOOXIE

LEGRAND



Finition Blanc

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, une prise RJ45 avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

- Prise RJ45 blindée catégorie6 STP dooxie - Blanc - À équiper d'une plaque
- Reçoit la TV (compatible Grade 2 TV et Grade 3 TV), le téléphone ou l'informatique
- Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568
- Accepte les câbles monobrins AWG22 jusqu'à AWG26 et multibrins AWG26 - Repérage T568A et T568B avec codes couleurs
- Livrée avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier

Avantages

Accepte les fiches RJ11, RJ12, RJ45

Les + installation

Avec connecteur RJ45 équipé d'un écrou de verrouillage ne nécessitant pas l'utilisation d'un outil spécifique et permettant un re-câblage en cas d'erreur - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

Permet les transmissions à haut débit (Gigabit Ethernet) avec transmission des données jusqu'à 1 GigaBit/seconde

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Utiliser exclusivement le câble multimédia TV + satellite référence 032789 ou référence 032788

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformateur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparent	Non	Classe de protection (IP)	IP20
Montage encastré	Oui	Code couleur	Oui
Encastrement de canal	Non	Largeur d'appareil	73 mm
Citerne au sol/montage en sous-sol	Non	Hauteur d'appareil	73 mm
Type de fixation	Visser	Profondeur d'appareil	34.69 mm
Assemblage		Profondeur d'encastrement	22.59 mm
Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)		Résistance aux chocs (IK)	IK04
Type de connecteur	RJ45 8(8)	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Avec jacks/coupleurs	Oui	Température de stockage	-25-60 °C
Adapté au nombre de jacks/coupleurs	1	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Catégorie	6	Sans halogène	Oui
Couleur	Blanc	Traitement antimicrobien	Non
Type de raccordement		Mode de pose	Encastré
Contact pour connexion autodénudante		Diamètre de tube pour produit saillie	0-0 mm
Jacks blindés	Oui	Diamètre maxi d'entrée de câbles	9 mm
Raccordement de mise à la terre séparé	Non	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Avec zone de texte	Non	Entre axe de fixation verticale	0-0 mm
Décharge séparée de câble de traction	Non	Entre axe de fixation horizontale	0-0 mm
Type de montage raccordement de blindage	Autre	Maintien du câble	Non applicable
Direction de sortie	Droit	EAN/Gencode	3414971093454
Avec protection contre la poussière	Oui		