



Art d'Arnould univers Epure double poussoir - acier brossé

REF. 67412

ART D'ARNOULD

LEGRAND

Finition Epure Acier brossé

199,50 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Art d'Arnould Univers Epure Acier brossé, une commande d'éclairage qui s'adapte parfaitement à l'esprit et l'usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces

- Double poussoir 6A Art d'Arnould
- Univers Epure Acier brossé
- Leviers chromés
- Dimensions grand carrée 80x80mm
- Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Art d'Arnould est une gamme d'interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que les appliques murales et les liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage	Mécanisme complet avec plaque	Finition de la surface	Mat
Modèle	Contact à poussoir en série	Couleur	Gris
Type de commande	Bascule/rocker	Transparent	Non
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	2	Zone de texte/surface d'inscription	Non
Version sans contact	Non	Impression	Sans
Nombre de bascules d'actionnement	2	Adapté à la classe de protection (IP)	IP21
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Résistance aux chocs	IK02
Nombre de pôles	2	Largeur d'appareil	80 mm
Tension nominale	250 V	Hauteur d'appareil	80 mm
Courant nominal assigné	6 A	Profondeur d'appareil	51 mm
Avec éclairage	Non	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Avec lampe de signalisation	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Contact de report	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Type de raccordement	Borne à vis	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Type de montage	Encastré	Possible support IFTTT	Non
Type de fixation	Fixation à vis	Profondeur d'encastrement	30 mm
Matériau	Métal	Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Qualité du matériau	Laiton	Température de stockage	-10-70 °C
Sans halogène	Oui	Type de tension	AC
Traitement antibactérien	Non	Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Traitement de surface	Galvanisé	Section de câble	1.5-1.5 mm ²
		EAN/Gencode	3233620674123

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.