

Hublot Mosaic 2 modules 230V~ pour 0,2W ou 1W - bleu

REF. 0 785 73

MOSAIC

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Hublots

- 2 modules

230 V~ (0,2 ou 1 W)

- Bleu

Caractéristiques générales

Mosaic™ - fonctions de signalétique lumineuse, hublots, ronfleurs et sonnerie

Toutes les fonctions lumineuses sont équipées de LEDs de très faible consommation avec une durée de vie estimée à 100000 heures

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------|---|---------------------------|
| mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) | | Transparent | Non |
| Douille | autre | Couleur de la source lumineuse | bleu |
| Avec source lumineuse | Oui | Adapté à la classe de protection (IP) | IP41 |
| Avec lumière clignotante | Non | Tension nominale | 230 V |
| Avec symbole/impression permanent(e) | Non | Puissance de la lampe max. | 1 W |
| Avec symbole interchangeable | Oui | Largeur hors tout | 45 mm |
| Utilisation comme contact à poussoir | non | Hauteur hors tout | 45 mm |
| Type de montage | encastré | Profondeur/longueur hors tout | 76.4 mm |
| Matériau | plastique | Profondeur d'encastrement | 32.7 mm |
| Qualité du matériau | thermoplastique | Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
| Sans halogène | Oui | Température d'utilisation /d'installation | -5 - 35 °C |
| Traitement de surface | non traité | Température de stockage | -10 - 70 °C |
| Finition de la surface | brillant | Type de borne | borne à vis |
| Couleur | bleu | Section de câble | 2.5 - 2.5 mm ² |