



## Rack 19pouces haute densité capacité 45U dimensions 2185x604x521mm avec montants profondeur 267mm

REF. 0 464 06

1 416,00€ Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	87.29 dm <sup>3</sup>
Poids	22500 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Racks 19" Haute Densité (HD)

- Racks pour câblage Haute Densité (Data Centers, SANs, répartiteurs généraux...)
- Montants 19" de type canal permettant le guidage et la fixation des câbles, avec marquage des U et trous taraudés pour la fixation des équipements 19"
- Casquette haute pour une circulation droite-gauche de cordons en respectant les rayons de courbure
- Acceptent le kit rail DIN, les PDU 19" et les panneaux métal 19" LCS<sup>2</sup> fixés avec la visserie réf. 0 464 23 (1 jeu de 50 livré avec le rack)
- Livrés avec colliers auto-agrippants
- Structure aluminium à monter
- Charge admissible : 675 kg
- Jumelage des racks par l'intermédiaire des grilles réf. 0 464 25/26/27
- Noir
- Capacité : 45 U
- Hauteur : 2185 mm
- Largeur : 604 mm
- Profondeur : 521 mm
- Profondeur montants : 267 mm

#### Caractéristiques Générales

#### Racks 19" Haute Densité (HD)