

## Goulotte Lina25 120x80mm - longueur 2m

REF. 0 362 25

LINA 25

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Goulottes Lina 25

Bandes blanches sur couvercle pour repérage par gravure ou écriture au feutre indélébile

Bleu PVC AFNOR 2525

Largeur : 120 mm

Hauteur : 80 mm

#### Caractéristiques Générales

##### Goulottes Lina 25™ et goulottes sans halogène

Conformes à la norme EN 50085-2-3

Perforations latérales au pas de 12,5 mm (6/6,5)

Présenté en longueur de 2 m

##### Information sur la gamme

Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.